

# Cuộn điện từ MH-2-24VDC-PA

Số bộ phận: 549906

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian siết tối thiểu	12 ms
Thời gian bật	100%
hệ số công suất cos {phi}	0.7
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC; 7,9 W
Tần số dao động cho phép	+/- 10 %
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP00 không ổ cắm thiết bị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...50 °C
Kết nối vít mô-men xoắn cực đại	2 Nm
trọng lượng sản phẩm	150 g
Cổng nối điện	theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn	với đai ốc khóa
Vật liệu cuộn dây điện từ	Chất dẻo nhiệt rắn Đồng Thép
Vật liệu cuộn dây	Đồng