

Giắc cắm MSSD-N

Số bộ phận: 550067

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 175301-803
Đầu ra cấp	được đặt góc
trọng lượng sản phẩm	30 g
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Kiểu kết nối A đến EN 175301-803
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	3
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M3
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	Đầu kẹp vít
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...24 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...250 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	16 A
Bộ kết nối cấp	M20x1,5
Đường kính cấp	8 mm...10 mm
Mặt cắt danh định của dây dẫn	1.5 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
nhà màu	màu đen
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của phốt	VMQ