

Ổ cắm có cáp KMYZ-4-5,0-B-EX

Số bộ phận: 550482

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phân loại hàng hải	xem chứng nhận
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M2
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	62.5 g
Cổng nối điện	Ổ cắm góc Cáp thiết kế vuông MSZB
Dải điện áp hoạt động DC	3 V...36 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	1 A
Độ chịu điện áp xung	900 V
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Cấu tạo cáp	2 x 0,35 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu các tiếp điểm thích cắm	Đồng đỏ