


Khớp nối EAMK-A-D32-44A/C

Số bộ phận: 551006

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 190 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | D32A D32B D32C |
| Mã giao diện khớp nối | 44A 44C |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |