

# Giắc cắm FBS-RJ45-PP-GS

Số bộ phận: 552000

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	30 mm
Chiều cao	72 mm
Chiều dài	22 mm
trọng lượng sản phẩm	60 g
Chỉ dẫn về giao diện fieldbus	PROFINET
Đặc điểm kỹ thuật cáp Ethernet	Loại: CAT.5 Đường kính lõi đơn: tối đa 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 7 lõi 0,13 - 0,36 mm <sup>2</sup> , 1 lõi
Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp	PELV
Đường kính cáp cho phép	5 mm...8 mm
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực mạ niken
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ niken và mạ vàng