



Van khí nén dạng con lăn RWB-3-1/8

Số bộ phận: 552432

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	cơ khí
Lưu lượng định mức thông thường	120 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/8
Áp suất vận hành	3.5 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Để pít tổng
Chiều rộng định mức	3.5 mm
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	3.1 N
trọng lượng sản phẩm	160 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa