


Đế van VABM-C7-12G-G18-6

Số bộ phận: 552665

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------|------------------------|
| Số lượng tối đa vị trí van | 6 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| trọng lượng sản phẩm | 168 g |
| Cổng nối khí điều khiển 12 | M3 |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 3 | G1/8 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu dải đầu nối | Hợp kim nhôm rèn |