


# Sợi quang SOOC-TB-P-M4-1-R15

Số bộ phận: 552825

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Phương pháp đo lường	Rào chắn sáng một chiều
Đường kính vật thể tối thiểu	0.2 mm
Sợi quang - tính năng đặc biệt	Độ chính xác
Phạm vi	120 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-55 °C...70 °C
Kích thước đầu	M4
Chiều dài sợi quang	1 m
Bán kính uốn tối thiểu	15 mm
Mô-men xoắn siết tối đa	2 Nm
Ø ngoài	2.2 mm
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu sợi quang	PE
Mức độ bảo vệ	IP66
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III