

Sợi quang SOOC-TB-P-C5-2-R10

Số bộ phận: 552828

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Phương pháp đo lường	Màn chắn sáng hình chạc
Đường kính vật thể tối thiểu	0.2 mm
Sợi quang - tính năng đặc biệt	Màn chắn sáng hình chạc
Phạm vi	5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-55 °C...70 °C
Kích thước đầu	Hình chữ nhật 41x15x7 mm Hốc chạc 5x29 mm
Chiều dài sợi quang	2 m
Bán kính uốn tối thiểu	10 mm
Ø ngoài	1.25 mm
Vật liệu vỏ	ABS
Vật liệu sợi quang	PE
Mức độ bảo vệ	IP66
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III