

Ống kính tiếp hợp SASF-L1-LS2-M4

Số bộ phận: 552831

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...150 °C |
| Mô men xoắn siết | -0.2 Nm...0.6 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 0.7 g |
| Chức năng ống kính | Tiêu điểm Đường kính điểm sáng 0,7mm ở khoảng cách 10 mm phụ thuộc cấp quang |
| Vật liệu vỏ | Nhôm anốt hóa |