

Cao su chống bụi DADB-V6-80-S301-350

Số bộ phận: 553361

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|---|
| Ø ngoài | 93 mm |
| Kích thước | 80 |
| Khoảng hành trình | 301 mm...350 mm |
| Phần mở rộng thanh piston | 86 mm |
| Thiết kế | tròn |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Cấu trúc xây dựng | Bộ bảo vệ bellows Với ống dẫn khí xả |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Khả năng kháng môi chất | Bụi Bào phoi Dầu Mỡ xăng |
| Mức độ bảo vệ | IP54 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...80 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 268 g |
| Kiểu gắn | có thể trî hoãn có chốt ren |
| Cổng nối khí nén | G1/4 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu các bộ phận thích ứng | PA gia cố |
| Vật liệu của phớt | NBR |
| Vật liệu ống thổi gấp | NBR |
| Vật liệu vít grub | thép không gỉ hợp kim cao |