



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	3 mm...16 mm
Ø trong	2 mm...11 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...30 bar
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
Màu sắc	màu xanh dương màu nâu vàng màu xanh lá tự nhiên màu đỏ màu đen màu bạc màu xanh lam mờ màu vàng mờ xanh lá mờ màu đỏ mờ đen mờ trắng
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-U(PU)