

# Ống nhựa PLN

Số bộ phận: 553850

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	4 mm...16 mm
Ø trong	2.9 mm... 12 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...14 bar
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước theo công bố của nhà sản xuất tại <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...80 °C
Màu sắc	màu xanh dương màu nâu vàng màu xanh lá tự nhiên màu đỏ màu đen màu bạc trắng
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE