


# Ống nhựa PAN-16X2-BL-100

Số bộ phận: 553899

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	16 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	94 mm
Ø trong	12 mm
Bán kính uốn tối thiểu	67 mm
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...80 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.092 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 16 mm
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	D 55 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-A