

Ống nhựa PAN-12X1,75-GE

Số bộ phận: 553934

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Ø ngoài | 12 mm |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy | 64 mm |
| Ø trong | 8.4 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu | 29 mm |
| Đặc tính ống | thích hợp cho máng xích |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi |
| Giấy phép | TÜV |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | B 013277 0506 00 |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...80 °C |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | 0.06 kg/m |
| Cổng nối khí nén | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 12 mm |
| Màu sắc | vàng |
| Độ cứng Shore | D 55 +/-3 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu ống | TPE-A |