

# Dây buộc ống NPAW-S-T4

Số bộ phận: 554027

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	cho gói ống Ø tối đa 50 mm
Chiều dài	208.5 mm
Rộng	34 mm
Kích cỡ gói	10
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	8.4 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS