

Tấm kết nối VABS-S2-2S-G12-C1

Số bộ phận: 555638

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	52 mm
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 5599-2
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
kiểm soát cung cấp không khí	bên ngoài
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Dải điện áp hoạt động AC	110 V
Dải điện áp hoạt động DC	24 V
Độ chịu điện áp xung	4 kV
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	2 A
mức độ ô nhiễm	3
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4 ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	815 g
Tiết diện cổng nối	0.08 mm ² ...0.75 mm ²
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc