


Mặt bích động cơ EAMF-A-62A-100A

Số bộ phận: 558026

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 310 g |
| Mã giao diện Động cơ trong | 100A |
| Mã giao diện khớp nối | 62A |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |