

# Vòng tâm EAML-95-5,8-95

Số bộ phận: 558033

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	95 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	32 g
Bộ truyền động mã giao diện	K95
Mã giao diện khớp nối	95A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS