


Bộ gá EAPS-R1-20-S-WH

Số bộ phận: 558395

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Góc quay	có thể điều chỉnh
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	86 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bản ghi	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu bộ gá cảm biến	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa