

Đầu nối NPQM-D-S8-E-P10

Số bộ phận: 558813

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	6 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	7.5 g
Cổng nối khí nén 1	ống lót đẩy QS-8
Cổng nối khí nén 2	ống lót đẩy QS-8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken