

Cáp kết nối VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

Số bộ phận: 560424

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| trọng lượng sản phẩm | 1572 g |
| Cổng nối điện | Cáp có phích cắm |
| Chiều dài cáp | 10 m |
| Đặc điểm dây dẫn | Tiêu chuẩn |
| Bán kính uốn cong cáp tối thiểu | 115 mm |
| Đường kính cáp | 9.6 mm |
| Cấu tạo cáp | 36 x 0,25 mm ² |
| Mức độ bảo vệ | IP67 theo IEC 60529 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt | -5 °C...80 °C |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo chỉ thị RoHS của EU |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo các quy định UK RoHS |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Vật liệu vỏ bọc cáp | PVC |