


Đế cuối van VMPAL-EPL-FL40-IP40

Số bộ phận: 560942

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	43 mm
Chiều dài	107.3 mm
Số lượng tối đa vị trí van	32
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Số lượng cuộn van tối đa	32
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	190 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Đa cực
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sơ đồ kết nối FC
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	40
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đế cuối van	Nhôm đúc áp lực PA gia cố