

Tấm VMPAL-EU

Số bộ phận: 560955

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	18.7 mm
Chiều dài	107.3 mm
Chức năng tích hợp	Bộ giảm thanh bề mặt
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	60 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm	PA