

# Tấm VMPAL-EG-QS3/8''''

Số bộ phận: 560959

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                |
|--------------------------------|--|
| Rộng                           | 20.5 mm                                |
| Chiều dài                      | 107.3 mm                               |
| Chức năng tích hợp             | khí thải được gom                      |
| Lắp cụm van                    | Kích thước van có thể trộn lẫn         |
| Áp suất vận hành               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất     | 0.5 bar...5 bar                        |
| Áp suất đầu vào 1              | 0.5 bar...10 bar                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh               |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm           | 60 g                                   |
| Cổng nối khí nén 3/5 kết hợp   | đối với ống mềm Ø ngoài 3/8" "         |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu tấm                   | PA                                     |