

## Măng xông VMPAL-ZAH-66

Số bộ phận: 561138

FESTO



### Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Chiều dài                      | 66 mm                    |
| Kích cỡ gói                    | 3                        |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C            |
| Mô-men xoắn siết tối đa        | 1.7 Nm                   |
| trọng lượng sản phẩm           | 33 g                     |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS            |
| Vật liệu ty ren                | thép hợp kim không gỉ    |