


Nút bit QSPC10

Số bộ phận: 562243

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.4 g
Kiểu gắn	Kim gắn
Cổng nối khí nén 1	Hộp 10 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bit	POM
Vật liệu vòng đệm chữ O	NBR