



Đầu nối khí dạng T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Số bộ phận: 562248

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
tần số kết nối	100
Kiểu gắn	vặn được
trọng lượng sản phẩm	25.5 g
Cổng nối điện	4-chân / 4-chân / 4-chân Được mã hóa A / được mã hóa A / được mã hóa A Ổ cắm / ổ cắm / giắc cắm M12x1 / M12x1 / M12x1
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Vật liệu vỏ	TPE-U(PU) được gia cố Kém đúc áp lực
Vật liệu đai ốc ren	PA gia cố
Vật liệu của phốt	FPM
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng mạ vàng