


Mặt bích động cơ EAMF-A-38A-60S/60T

Số bộ phận: 562670

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 133 g |
| Mã giao diện Động cơ trong | 60S 60T |
| Mã giao diện khớp nối | 38A.2 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |