


# Khớp nối EAMC-30-32-6.35-10

Số bộ phận: 562679

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Đường kính ghi 1               | 6.35 mm                |
| Đường kính giá lắp 2           | 10 mm                  |
| Kích thước                     | 30                     |
| Chiều dài danh nghĩa           | 32 mm                  |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Số vòng quay tối đa            | 8000 rpm               |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng    | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 6.5 Nm                 |
| trọng lượng sản phẩm           | 48 g                   |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |