

Khớp nối EAMC-30-32-9-10

Số bộ phận: 562680

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|------------------------|
| Đường kính ghi 1 | 9 mm |
| Đường kính giá lắp 2 | 10 mm |
| Kích thước | 30 |
| Chiều dài danh nghĩa | 32 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số vòng quay tối đa | 8000 rpm |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...60 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 5.87 kgmm ² |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 12.5 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 48 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |