

Cuộn điện từ VACC-S13-18-A1-1U

Số bộ phận: 562890

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|---|
| Kiểu vận hành | điện |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch | không |
| Thời gian bật | 100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây | 24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, công suất 2,1 VA |
| Dao động điện áp cho phép | -15 % / +10 % |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 210 g |
| Cổng nối điện | Dạng A Phích cắm theo EN 175301-803 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu cuộn dây điện từ | PA UP |