


# Khớp thẳng EAMM-A-P10-38A-87A

Số bộ phận: 564999

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị        |
|--------------------------------|----------------|
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì         |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %       |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 12.5 Nm        |
| trọng lượng sản phẩm           | 380 g          |
| Bộ truyền động mã giao diện    | P10-38A        |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 87A            |
| Mã giao diện khớp nối          | 38A            |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS  |