

# Đầu nối ren khí dạng L CRQSL-1/8-5/32-U

Số bộ phận: 565326

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Chiều rộng định mức	0,118 in
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	Hình chữ L
Kích cỡ gói	1
Cấu trúc xây dựng	Nguyên tắc đẩy-kéo
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...150 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	8,85 ft-lbf
trọng lượng sản phẩm	354 oz
Các cấp có thể sử dụng	PFAN
Kiểu gắn	Ổ cắm lực góc ngoài 15/32
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài 1/8 NPTF
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên ngoài Ø 5/32"
Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vòng nhà	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vòng đệm kín ống mềm	FPM
Đoạn kẹp ống vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao