

Đầu nối khí CRQS-5/32T-U

Số bộ phận: 565340

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Chiều rộng định mức | 0,118 in |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Thiết kế | dạng thẳng |
| Kích cỡ gói | 1 |
| Cấu trúc xây dựng | Nguyên tắc đẩy-kéo |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...150 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 247 oz |
| Các cấp có thể sử dụng | PFAN |
| Cổng nối khí nén 1 | đối với ống mềm Ø ngoài 5/32" " |
| Cổng nối khí nén 2 | cho ống mềm bên ngoài Ø 5/32" " |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit | -4 °F...302 °F |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | thép hợp kim cao không gỉ |
| Vật liệu vòng nhả | thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm | FPM |
| Đoạn kẹp ống vật liệu | thép không gỉ hợp kim cao |