

Đế van CPX-P-AB-4XM12-4POL

Số bộ phận: 565706

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	(bao gồm khối liên kết và công nghệ kết nối) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Kiểu gắn	trên khối liên kết CPX-M-GE..
trọng lượng sản phẩm	120 g
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP65
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải (trong điều kiện đã cài đặt)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Cổng nối điện	4 chân Ổ cắm 4x Mã hóa A M12x1 Bộ nối cắm tròn