

Cầu đấu dây NECU-L3G8-C1

Số bộ phận: 565712

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
tần số kết nối	100
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	36 g
Cổng nối điện	8 chân Đầu kẹp lò xo Phích cắm thẳng
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	12 A
Độ chịu điện áp xung	4 kV
Tiết diện cổng nối	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng trắng thiếc