


Đế van VABM-L1-10HW-G18-5

Số bộ phận: 566609

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|--|
| Kích thước lưới | 10.5 mm |
| Số lượng tối đa vị trí van | 16 |
| Áp suất vận hành | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Giấy phép | Dấu RCM c UL us - Recognized (OL) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mô-men xoắn siết tối đa để lắp đường ray DIN | 1.5 Nm |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 0.45 Nm |
| Mô-men xoắn siết tối đa gắn tường | 3 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 191 g |
| Cổng nối khí điều khiển 12/14 | M5 |
| Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84 | M5 |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 2 | M7 |
| Cổng nối khí nén 3 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 4 | M7 |
| Cổng nối khí nén 5 | G1/8 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu dải đầu nối | Hợp kim nhôm rèn |