

Đế điện VAVE-L1-1L2-LR

Số bộ phận: 566727

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Chống phân cực | cho điện áp hoạt động |
| Chức năng bổ sung | Dập tắt tia lửa Giảm dòng điện hãm |
| Hiển thị trạng thái tín hiệu | Đèn LED |
| Điện áp hoạt động danh định DC | 24 V |
| Độ chịu điện áp xung | 0.8 kV |
| mức độ ô nhiễm | 3 |
| Giấy phép | Dấu RCM |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo chỉ thị EMC của EU |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo quy định UK cho EMV |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...60 °C |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| trọng lượng sản phẩm | 7.8 g |
| Tiết diện cổng nối | 0.14 mm ² |
| Cổng nối điện | Sợi dây |
| Chiều dài cáp | 1 m |
| Đầu dây | Màng sóng sắt |
| Cổng nối dây dẫn bảo vệ | không có sẵn |
| Kiểu gắn | Kẹp |
| nhà màu | màu đen |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | PA |