

# Mô đun đo đặc CPX-CMIX-M1-1

Số bộ phận: 567417

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Chẩn đoán	Chẩn đoán theo hướng kênh và mô-đun
Chống chịu ngắn mạch	có
Chẩn đoán thiết bị cụ thể	Điện áp thấp mô-đun Điện áp thấp hệ thống đo qua màn hình 7 đoạn cục bộ
Số lượng mô-đun tối đa	9
Hiển thị	Hiển thị bảy phân đoạn
Chỉ báo trạng thái	LED màu vàng = PL (tải điện) LED đỏ = lỗi
Dải điện áp hoạt động DC	18 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Bắc cầu sự cố điện	10 ms
Mức tiêu thụ dòng điện tại điện áp vận hành định mức	80 mA
Giấy phép	C-Tick
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	5 - 95 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	140 g
Trục mỗi sợi	1
Số lượng dây trục	1
Chiều dài dây dẫn tối đa	30m
Cổng nối điện giao diện điều khiển	Ổ cắm M9 5 chân
Giao diện điều khiển	kỹ thuật số Bus CAN với giao thức Festo
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố