

Ống nhựa PLN-U

Số bộ phận: 567449

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài inch	5/8
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-14,4 psi...203 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước theo công bố của nhà sản xuất tại www.festo.com
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ xung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-22 °F...178 °F
Màu sắc	màu xanh dương màu nâu vàng màu xanh lá tự nhiên màu đỏ màu đen màu bạc trắng
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE