



Tấm ngắt áp suất đọc VMPA1-HS

Số bộ phận: 567805

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	10 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Chuỗi thẳng đứng khí nén	rào cản cho 1
Áp suất vận hành	3 bar...8 bar
Thông gió lưu lượng định mức thông thường	103 l/min
Thông khí Lưu lượng định mức thông thường	213 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	60 g
Kiểu gắn chuỗi đọc	trên tấm đế trên tấm kết nối đơn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn PA gia cố