


Ống nhựa PUN-H-5/16-SI-500-HA

Số bộ phận: 568011

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài inch	5/16
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	0,121 Feet
Bán kính uốn tối thiểu	0,065 Feet
Lưu ý áp dụng	TPE-U Ether dựa trên
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-14,4 psi...145 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,3 MPa ở 0 - 60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Kiểm tra độ cháy vật liệu	UL94 HB
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tinh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-31 °F...145 °F
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	oz/ft
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 5/16 " "
Màu sắc	màu bạc
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-U(PU)