

Khoối liên kết CPX-M-GE-EV-S-7/8-CIP-4P

Số bộ phận: 568956

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------|----------------------------------|
| Kiểu gắn | Kết nối vít nghiêng |
| trọng lượng sản phẩm | 187 g |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc áp lực |
| Cổng nối điện | 4 chân Bộ nối cắm tròn 7/8" " |
| Nguồn cung cấp dòng tối đa | 10 A |
| Bộ nguồn | Nguồn cấp hệ thống |