

Ống nhựa PEN-5/8-BL-150-CB

Số bộ phận: 569895

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài inch	5/8
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	0,41 Feet
Bán kính uốn tối thiểu	0,196 Feet
Đặc tính ống	phù hợp với máng xích cho các ứng dụng có số chu kỳ cao hơn
Kiểm tra điều kiện ống	Độ phù hợp của máng xích: > 5 triệu chu kỳ theo FN 942021
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-14,4 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước theo công bố của nhà sản xuất tại www.festo.com
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-22 °F...140 °F
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	oz/ft
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 5/8 " "
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE