

# Ống nhựa PLN-3/8-NT-150-CB

Số bộ phận: 569901

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                | Giá trị   |
|---|---|
| Ø ngoài inch                            | 3/8   |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy    | 0,187 Feet  |
| Bán kính uốn tối thiểu                  | 0,115 Feet  |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -14,4 psi...203 psi   |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước theo công bố của nhà sản xuất tại <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Phù hợp với thực phẩm                   | xem thông tin tài liệu bổ sung  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -22 °F...176 °F   |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài     | oz/ft   |
| Cổng nối khí nén                        | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 3/8 " "  |
| Màu sắc                                 | tự nhiên  |
| Độ cứng Shore                           | D 52 +/-3   |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu ống                            | PE  |