

Ống nhựa PLN-5/8-NT-150-CB

Số bộ phận: 569903

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài inch	5/8
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	0,311 Feet
Bán kính uốn tối thiểu	0,197 Feet
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-14,4 psi...203 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước theo công bố của nhà sản xuất tại www.festo.com
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-22 °F...176 °F
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	oz/ft
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 5/8 " "
Màu sắc	tự nhiên
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE