

# Đế điện CAPC-F1-E-M12

Số bộ phận: 570042

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Giao diện fieldbus	2x ổ cắm M12 5 chân
Dải điện áp hoạt động DC	18 V...30 V
Nguồn cung cấp dòng tối đa	4 A
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Giấy phép	c UL us - Listed (OL)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	85 g
Chiều dài cáp	20 m
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA