

# Ống nhựa PAN-MF-6X1-SW

Số bộ phận: 570358

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	6 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	35 mm
Ø trong	4 mm
Bán kính uốn tối thiểu	15 mm
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 73378-PA12-PHL
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Dầu khoáng
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-60 °C...100 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.016 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 6 mm
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	D 65 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PA12-P