


Mô-đun nguồn VMPAL-SP

Số bộ phận: 570774

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	23.2 mm
Chiều dài	107.3 mm
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	50 g
Cổng nối khí nén 1	cho hộp 20 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu mô-đun nạp	Hợp kim nhôm rèn PA gia cố